



Skaitmeniniai svirtiniai indikatoriai su Bluetooth Padala 0,001 mm., Matavimo ribos: 12,5mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 434275 12,5 |
| GTIN | 7630041152562 |
| Produktų klasė | 45A |

Aprašymas

Modelis:

Skaitmeninis indikatorius su kombinuotu skalės ir skaitmenų ekranu (skaitmenų aukštis 10 mm) bei mechaninėmis tolerancijos rodyklėmis. Ekranas / klaviatūra pasukami 270° kampu.

Funkcija:

Nulinės padėties nustatymas / išankstinis nustatymas, matavimo verčių spausdinimas, perjungiama skaičiavimo kryptis. Klaviatūra užrakinama, budėjimo režimas. Apatinės ir viršutinės tolerancijos nustatymas, dinaminis matavimas Min / Maks. / Maks.-Min, Ref 1 arba Ref 2 pasirinkimas (iš anksto nustatyta ir išsaugoma tolerancija), daugybės koeficientas, klaviatūros užraktas, duomenų išvestis, skiriamosios gebos pasirinkimas (0,01 arba 0,001 mm).

Su integruotu Bluetooth. IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo laidas Nr. 498928, atsarginiai ir specialūs liestukai Nr. 434900; 434910.

Techninis aprašymas

| | |
|--|--------------------------|
| Jungiamojo antgalio Ø h6 | 8 mm |
| Padalos vertė, pasirenkama | 0,001 mm |
| Matavimo nuokrypis E MPE (matavimo diapazonas) | 0,003 mm |
| Baterijos tipas | Tabletės formos baterija |
| Baterijų kiekis | 1 |
| Matavimo jėga | 0,65 – 0,90 N |
| Korpuso storis | 33 mm |
| Korpuso Ø | 59,8 mm |
| Padalos vertė, pasirenkama | 0,00005 in |
| Serija | DIALTRONIC |
| Matavimo ribos (diapazonas) | 0 - 12,5 mm |
| Įmontuotų baterijų Nr. | 081560 CR2032 |
| Kalibravimas | C1 |
| IP apsaugos klasė | IP 54 |
| Maitinimas | Baterijos |
| Norma | Gamykliniai standartai |
| Padalos vertė, pasirenkama | mm / coliai |
| Skaitmenų aukštis | 10 mm |
| Sąsaja | USB sąsaja |
| Sąsaja | RS232C sąsaja |
| Sąsaja | TESA Link Connector TLC |
| Preset (išankstinių nustatymų) funkcija | taip |
| Matavimo prietaisai | skaitmeninis |
| Produkto rūšis | Indikatorius |

Paslaugos

KalibravimasLaikrodis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 12,5 mm

023000 12,5

023010 12,5

DAkKS kalibravimasLaikroдинis indikatorius analoginis
0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo
intervalas 12,5 mm

Priedai

Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas
CR2032

081560 CR2032

Plieninis liestukas Tipas 10

434900 10

Kietlydinio liestukas Tipas 10

434910 10