



Kampinis šlifuoKLIS akumuliatorinis, Tipas: 71221661



Užsakymo data

Užsakymo numeris	077149 71221661
GTIN	4068708005075
Produktų klasė	03F

Aprašymas

Modelis:

Mažas 18V akumuliatorinis kampinis šlifuoKLIS su AMPShare akumuliatoriaus technologija, skirta efektyviems pjovimo, šlifavimo ir užvartų nuėmimo darbams montuojant.

- **Naujasis nuo korpuso atskirtas FEIN Power Drive variklis užtikrina sklandžią eigą ir mažą vibraciją.**

Galingas ir tvirtas kampinis šlifuoKLIS su mažai priežiūros reikalaujančiais Fein Power Drive varikliu.

- **Elektroninis išankstinis sūkių skaičiaus nustatymas.**

Tiekimo sudėtis:

Be akumuliatoriaus ir įkroviklio. Su apsauginiu gaubtu, greitojo užveržimo veržle be įrankių, nevibruojančia rankena, raktu, L-BOXX lagaminu.

Pastaba:

Tinkamus akumuliatorius rasite Nr. 073856 – 073858 arba pradinius rinkinius rasite Nr. 073863 – 073867

Techninis aprašymas

Svoris	2 kg
pakartotinio paleidimo fiksatorius	taip
Kickbackstop	ne

Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Apsauga nuo perkrovos	taip
Pakuotė	Lagaminas (L-Boxx)
elektroninis išankstinis sūkių skaičiaus parinkimas	taip
minkštas paleidimas	taip
maksimalus disko Ø	125 mm
Saugos jungiklis	ne
maksimali vibracija pagal EN	5 m/s ²
Akumulatoriaus įtampa	18 V
maksimalus pjovimo gylis	25 mm
Akumuliatorių kiekis	0
Gamintojo pavadinimas	CCG18-125-12S AS
maksimalus sūkių skaičius	2500 - 8500 min ⁻¹
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Bosch 18 V
Produkto rūšis	Kampinis šlifuoklis