



Kompaktiškas kampinis šlifuoκlis, Tipas: 72250660



Užsakymo data

Užsakymo numeris	077111 72250660
GTIN	4068708005426
Produktų klasė	03F

Aprašymas

Modelis:

FEIN – kompaktiškas kampinis šlifuoκlis Ø 125 mm.

- Tvirtas, galingas variklis kasdieniam naudojimui.
- Patikima vartotojo apsauga stebint atatraką ir dėl antivibracinės rankenos.
- Reduktoriaus galvutę galima sukti 90° žingsniais (optimali jungiklio padėtis priklauso nuo naudojimo paskirties).
- Greitas abrazyvų keitimas be įrankių naudojant greitojo užveržimo veržlę.

Tiekimo sudėtis:

Rankena, apsauginis gaubtas, užveržimo veržlė, raktas.

Techninis aprašymas

maksimalus disko Ø	125 mm
maksimali vibracija pagal EN	5,1 m/s ²
Tinklo dažnis	50 Hz
Svoris	2,2 kg
maksimalus pjovimo gylis	35 mm
Laido ilgis	4 m

Gamintojo pavadinimas	CG15-125BL
pakartotinio paleidimo fiksatorius	taip
Naudojama galia	1500 W
Ypatybė	Bešepetėlinis variklis
Tinklo įtampa	230 V
minkštas paleidimas	taip
maksimalus sūkių skaičius	3800 - 9000 min ⁻¹
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Saugos jungiklis	ne
Produkto rūšis	Kampinis šlifuoklis