



## Kampinis šlifuoכלis Akumulatorius, Tipas: 71221561



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	077107 71221561
GTIN	4068708004719
Produktų klasė	03F

### Aprašymas

#### Modelis:

Dulkėms atsparus ir galingas 18V akumulatorinis kampinis šlifuoכלis efektyviems pjovimo, šlifavimo ir užvartų nuėmimo darbams. Dvigubas našumas - iki 50% daugiau pjūvių nei naudojant ankstesnę sistemą dėl tobulo galingos mašinos ir ProCORE akumulatoriaus sistemos derinio. Patvarus ir tvirtas dėl izoliuoto variklio korpuso. Tai apsaugo variklį nuo agresyvių keraminių ir mineralinių dulkių. Naujoviškas aušinimo mechanizmas užtikrina optimalų aušinimą, įskaitant temperatūros stebėjimą.

· **Elektroninis išankstinis sūkių skaičiaus nustatymas.**

#### Tiekimo sudėtis:

**Be akumulatoriaus, be įkroviklio.** Su apsauginiu gaubtu, greitojo užveržimo veržle be įrankių, nevibruojančia rankena, raktu, L-BOXX lagaminu.

#### Pastaba:

Tinkamus pradinis rinkinius rasite Nr. 073863 – 073867.

### Techninis aprašymas

tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Bosch 18 V
pakartotinio paleidimo fiksatorius	taip
Gamintojo pavadinimas	CCG18-115-12 AS

Pakuotė	Lagaminas (L-Boxx)
maksimalus pjovimo gylis	25 mm
Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai
Svoris	2 kg
maksimali vibracija pagal EN	3,7 m/s <sup>2</sup>
maksimalus disko Ø	115 mm
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Sūkių skaičiaus diapazonas	2500 - 8500 min <sup>-1</sup>
Akumuliatoriaus įtampa	18 V
Produkto rūšis	Kampinis šlifuoKLis