

**Kampinis šlifuoκlis akumuliatorinis, Tipas: 71222061****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	077149 71222061
GTIN	4014586900698
Produktų klasė	03F

Aprašymas**Modelis:**

Mažas 18V akumuliatorinis kampinis šlifuoκlis su AMPShare akumuliatoriaus technologija, skirta efektyviems pjovimo, šlifavimo ir užvartų nuėmimo darbams montuojant.

- **Naujasis nuo korpuso atskirtas FEIN Power Drive variklis užtikrina sklandžią eigą ir mažą vibraciją.**

FEIN Protago saugus kampinis šlifuoκlis su unikalia veikimo koncepcija.

- **Saugus valdymas** dviem rankomis naudojant 6 lygiais reguliuojamą papildomą nenuimamą rankeną su kontaktiniu jungikliu.
- **Pilnai uždaras variklio korpusas** apsaugo variklį nuo pavojingų dulkių.

Tiekimo sudėtis:

Be akumuliatoriaus ir įkroviklio. Su apsauginiu gaubtu, greitojo užveržimo veržle be įrankių, nevibruojančia rankena, raktu, L-BOXX lagaminu.

Pastaba:

Tinkamus akumuliatorius rasite Nr. 073856 – 073858 arba pradinius rinkinius rasite Nr. 073863 – 073867

Techninis aprašymas

Maitinimas	Maitinimo šaltinis
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa	Bosch 18 V

Gamintojo pavadinimas	CCG18-125-12PD-SEC AS
pakartotinio paleidimo fiksatorius	taip
Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai
Apsauga nuo perkrovos	taip
maksimalus sūkių skaičius	2500 - 8500 min ⁻¹
Akumuliatorių kiekis	0
Pakuotė	Lagaminas (L-Boxx)
minkštas paleidimas	taip
Variklio sandara	be šepetėlių
Kickbackstop	taip
maksimali vibracija pagal EN	4,9 m/s ²
maksimalus disko Ø	125 mm
maksimalus pjovimo gylis	25 mm
Svoris	2,3 kg
Akumuliatoriaus įtampa	18 V
Saugos jungiklis	taip
Produkto rūšis	Kampinis šlifuoKLis