



Kompaktiškas kampinis šlifuoכלis, Tipas: 7222906023



Užsakymo data

Užsakymo numeris	077111 7222906023
GTIN	4014586900346
Produktų klasė	03F

Aprašymas

Modelis:

FEIN – kompaktiškas kampinis šlifuoכלis Ø 125 mm.

- **Tvirtas, galingas variklis kasdieniam naudojimui.**
- **Patikima vartotojo apsauga stebint atatrąką ir dėl antivibracinės rankenos.**
- **Reduktoriaus galvutę galima sukkti 90° žingsniais (optimali jungiklio padėtis priklauso nuo naudojimo paskirties).**
- **Greitas abrazyvų keitimas be įrankių naudojant greitojo užveržimo veržlę.**

Tiekimo sudėtis:

Rankena, apsauginis gaubtas, užveržimo veržlė, raktas.

Techninis aprašymas

Laido ilgis	4 m
maksimalus pjovimo gylis	35 mm
maksimali vibracija pagal EN	6 m/s ²
Saugos jungiklis	ne
maksimalus sūkių skaičius	11500 min ⁻¹
Maitinimas	Maitinimo šaltinis

Duomenų lapai

Svoris	2,4 kg
Tinklo dažnis	50 Hz
Gamintojo pavadinimas	CG17-125
Ypatybė	trumpas modelis
minkštas paleidimas	taip
maksimalus disko Ø	125 mm
pakartotinio paleidimo fiksatorius	taip
Tinklo įtampa	230 V
Naudojama galia	1700 W
Produkto rūšis	Kampinis šlifuoklis