



## Kompaktiškas kampinis šlifuoכלis, Tipas: 7222916023



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	077111 7222916023
GTIN	4014586900353
Produktų klasė	03F

### Aprašymas

#### Modelis:

**FEIN – kompaktiškas kampinis šlifuoכלis Ø 125 mm.**

- **Tvirtas, galingas variklis kasdieniam naudojimui.**
- **Patikima vartotojo apsauga stebint atatrąką ir dėl antivibracinės rankenos.**
- **Reduktoriaus galvutę galima sukėti 90° žingsniais (optimali jungiklio padėtis priklauso nuo naudojimo paskirties).**
- **Greitas abrazyvų keitimas be įrankių naudojant greitojo užveržimo veržlę.**

#### Tiekimo sudėtis:

Rankena, apsauginis gaubtas, užveržimo veržlė, raktas.

### Techninis aprašymas

Saugos jungiklis	ne
Laido ilgis	4 m
Naudojama galia	1700 W
Ypatybė	Sūkių skaičiaus elektronika
Gamintojo pavadinimas	CG17-125INOX
maksimalus disko Ø	125 mm
minkštas paleidimas	taip

Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Svoris	2,4 kg
Tinklo įtampa	230 V
pakartotinio paleidimo fiksatorius	taip
Tinklo dažnis	50 Hz
maksimalus sūkių skaičius	2200 - 7500 min <sup>-1</sup>
maksimali vibracija pagal EN	5 m/s <sup>2</sup>
maksimalus pjovimo gylis	35 mm
Produkto rūšis	Kampinis šlifluoklis