

**Kompaktiškas kampinis šlifuoכלis, Tipas: 7222896023****Užsakymo data**

| | |
|------------------|-------------------|
| Užsakymo numeris | 077111 7222896023 |
| GTIN | 4014586900339 |
| Produktų klasė | 03F |

Aprašymas**Modelis:****FEIN – kompaktiškas kampinis šlifuoכלis Ø 125 mm.**

- **Tvirtas, galingas variklis kasdieniam naudojimui.**
- **Patikima vartotojo apsauga stebint atatrąką ir dėl antivibracinės rankenos.**
- **Reduktoriaus galvutę galima sukkti 90° žingsniais (optimali jungiklio padėtis priklauso nuo naudojimo paskirties).**
- **Greitas abrazyvų keitimas be įrankių naudojant greitojo užveržimo veržlę.**

Tiekimo sudėtis:

Rankena, apsauginis gaubtas, užveržimo veržlė, raktas.

Techninis aprašymas

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| maksimali vibracija pagal EN | 6 m/s ² |
| maksimalus disko Ø | 125 mm |
| pakartotinio paleidimo fiksatorius | taip |
| Saugos jungiklis | ne |
| Naudojama galia | 1400 W |
| Gamintojo pavadinimas | CG14-125V |

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Tinklo įtampa | 230 V |
| Tinklo dažnis | 50 Hz |
| Maitinimas | Maitinimo šaltinis |
| Ypatybė | Sūkių skaičiaus elektronika |
| Laido ilgis | 4 m |
| maksimalus sūkių skaičius | 2800 - 11500 min ⁻¹ |
| maksimalus pjovimo gylis | 35 mm |
| Svoris | 2,3 kg |
| Produkto rūšis | Kampinis šlifuoklis |