

REMS

Rankinis sriegtuvas „EVA Set R“ plieninėje dėžėje, Tipas: 3/8-1.1/4



Užsakymo data

Užsakymo numeris	820301 3/8-1.1/4
GTIN	4039976048347
Produktų klasė	84B

Aprašymas

Modelis:

Pjovimo galva greitai pakeičiama paprasčiausiai ją įkišus į terkšlės galvą su greituoju fiksatoriumi. Pjovimo galvos su ilga vamzdine kreipiančiąja ir tiksliai reguliuojamomis pjovimo lūpomis. Pjovimo lūpos yra ypatingai patvarios ir keičiamos. Terkšlė perjungiama į dešininę ar kairinę eigą. Persukus pjovimo lūpas galima sriegti sriegius iki pat sienos (ant trumpų, jau instaliuotų antvamzdžių). Netinka vamzdžiams iš nerūdijančio plieno.

Paskirtis:

Patogus ir lengvas rankinis sriegtuvas, labai tinkamas pasiimti į statybų aikštelę. **Mažas galvos Ø leidžia dirbti ankštose vietose.**

Tinka:

Whitworth vamzdinis sriegis pagal DIN EN 10226 **kūginis 1:16.**

Turinys:

papildomos galvutės po 1 vnt.

(Whitworth vamzdiniams sriegiams): 3/8; 1/2; 3/4; 1; 1.1/4 colio

terkšlinei svirčiai: 1 vnt.

Pastaba:

Šios dalys, pagal užsakymą parduodamos ir atskirai:

- **terkšlinė svirtis.**
- **sukomplektuotos pjovimo galvutės su užspaudimo lūpomis ir atsarginėmis užspaudimo lūpomis.**

Užsakant prašome nurodyti norimą dydį.

Techninis aprašymas

Whithworth vamzdinių sriegių sriegimo galvutė	3/8; 1/2; 3/4; 1; 1.1/4 in
Terkšlinių griebtuvų skaičius	1
Norma	DIN EN 10226
Pakuotė	lakštinio plieno lagamine
Produkto rūšis	Rankinis sriegtuvus

Priedai

Terkšlinė svirtis „Central“ Tipas C1.1/4	820600 C1.1/4
Pjovimo galvutė su žiaunomis Sriegio tipas R1.1/4	820650 R1.1/4
Dėžė iš lakštinio plieno rankiniams sriegtuvams „Central“ Tipas C1.1/4	820620 C1.1/4
Pjovimo galvutė su žiaunomis Sriegio tipas R3/4	820650 R3/4
Pjovimo galvutė su žiaunomis Sriegio tipas R3/8	820650 R3/8
Pjovimo galvutė su žiaunomis Sriegio tipas R1/2	820650 R1/2
Pjovimo galvutė su žiaunomis Sriegio tipas R1	820650 R1