

MIRKA**Ekscentrinis šlifuoklis DEROS II, Tipas: 625****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 077335 625 |
| GTIN | 6416868231274 |
| Produktų klasė | 07E |

Aprašymas**Modelis:**

Ekscentrinis šlifuoklis su **bešepetėliniu elektriniu varikliu be maitinimo bloko.**

- **Mažos energijos sąnaudos. Itin kompaktiškas, tylus, lengvas ir našus.**
- **20% galingesnis variklis nei DEROS I, palaiko pastovų greitį esant didelėms apkrovoms.**
- **WLAN jungtis ir patobulinta Bluetooth jungtis.**
- **RPM LED indikatorius ant greičio reguliatoriaus + įjungimo / išjungimo mygtukas ir fiksuojamas greitis.**
- **Jungtis nusiurbimui iš išorės.**

Paskirtis:

Medienos, metalo, lako šlifavimo darbai (grubus, tarpinis ir tikslus šlifavimas). Geriausiai tinka sunkiai prieinamų arba profiliuotų paviršių apdirbimui bei drėgnojo ir sausojo šlifavimo darbams.

Pastaba:

Tinkamas šlifavimo diskas su 6 skylėmis prekės Nr. 567775, su 15 skylių, prekės Nr. 567558 ir ABRANET prekės Nr. 567800.

Tinkamas atraminis diskas Nr. 567990 dyd. 150.

Techninis aprašymas

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Maitinimas | Maitinimo šaltinis |
| Šlifavimo lėkštelės Ø | 150 mm |
| maksimali vibracija pagal EN | < 2,5 m/s ² |

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Ekscentrinės eigos dažnis | 4000 - 10000 min ⁻¹ |
| Sąsaja | TESA Link Connector TLC |
| Serija | DEROS II |
| Svoris | 1 kg |
| Ekscentriko eiga | 2,5 mm |
| Naudojama galia | 400 W |
| Produkto rūšis | Ekscentrinis šlifluoklis |

Priedai

| | |
|---|------------|
| Tankiai perforuota PU atraminė lėkštelė Išorinis Ø 150 mm | 567990 150 |
|---|------------|