



Skaitmeninis kietumo matuoklis, Tipas: 1



Užsakymo data

Užsakymo numeris	495024 1
GTIN	2050002078604
Produktų klasė	49G

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas korpusas iš milteliniu būdu dengto aliuminio. Vertinimas pagal DIN 50156 ir ASTM A956 pagal Rokvelą HRC & HRB, Vickersą HV, Brinelį HB ir plieno atsparumo tempimui įvertinimas. Prietaisą galima naudoti bet kurioje padėtyje (horizontalioje, pakreipus aukštyn arba žemyn...). Vidinis kaupiklis 1000000 matavimo verčių, USB sąsaja duomenų perdavimui į mini spausdintuvą ir skaičiuotuvą.

Tikslumas:

±4 HL (0,5%, kai 800 HL).

Tiekimo sudėtis:

Su D tipo smūginio mechanizmu, kietumo pavyzdžiais, USB duomenų perdavimo laidu, šepetėliu valymui, lagaminu, įkrovikliu ir gamintojo sertifikatu.

Priedai pasirinktinai:

Atraminiai žiedai išlenktiems paviršiams, kontroliniai pavyzdžiai su DAkkS sertifikatu ir smūginiai DC, DL, D+15, C ir G tipų smūginiai prietaisai pagal paklausimą.

Atsarginė dalis:

Prijungimo laidas prie smūginio mechanizmo 495023.

Techninis aprašymas

Svoris	430 g
Mažiausias tikrinamo objekto svoris	2,5 kg
Plotis	84 mm
Ilgis	154 mm
Aukštis	23 mm

Tinkami produktai

<https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/495024-1>
