

**3M****Apsauginės ausinės, priklausomai nuo triukšmo lygio Peltor™WS™LiteCom PRO III, Tipas: PRO3****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	097792 PRO3
GTIN	7318640068070
Produktų klasė	04A

**Aprašymas****Modelis:**

Našios, nuo triukšmo lygio priklausomos klausos apsaugos priemonės su integruota, užrogramuota analogine ir skaitmenine belaide kalbėjimo sistema. 16 kanalų (analoginis PMR), 16 kanalų (skaitmeninis PMR). Bluetooth® Multipoint funkcionalumas užtikrina netrikdomą ryšį su mobiliuoju telefonu kad galėtumėte skambinti ir priimti telefono skambučius darbe. **Triukšmą slopinantis ir neperšlampantis mikrofonas** užtikrina patikimą komunikaciją balsu (VOX) net ir triukšmingoje aplinkoje naudojant laisvų rankų įrangą. Ausinės turi **įkraunamą** ličio jonų bateriją. SNR = 33 dB (H = 34 dB, M = 31 dB, L = 25 dB).

**Paskirtis:**

Bendravimui triukšmingose darbo zonose.

**Standartas:**

EN 352-4; EN 352-6

**Tiekimo sudėtis:**

Su akumuliatoriumi, įkrovikliu, spec. priežiūros rinkiniu ir mikrofono apsauga.

**Pastaba:**

Higienos rinkiniai Nr. 097767 dyd. HY83

**Techninis aprašymas**

Eksploatavimo trukmė	11 h
Svoris	490 g
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
SNR vertė (slopinimo vertė)	33 dB(A)
Norma	EN 352-4
Norma	EN 352-6
Produkto rūšis	Apsauginės ausinės