

Garant**SOGX 100408, HB630, Tipas: UNI****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 234078 UNI |
| GTIN | 4045197697837 |
| Produktų klasė | 21E |

Aprašymas**Tinka:**

GARANT Power Drill Nr. 234000 – 234025.

Rekomendacija:

Gręžiant su laikikliu Nr. 234015 ir Nr. 234025 pastūmą sumažinkite iki 70%.

Pastūma f: 0,07 – 0,2 mm/aps.

Techninis aprašymas

| | |
|--|--------------------|
| Tipas | UNI |
| Serija | Power Drill |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 |
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SOGX 100408 |
| Kietlydinys | HB630 |
| Ašmenys | HM |
| Pastūma f | 0,07 – 0,2 mm/aps. |
| Produkto rūšis | Gręžimas |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V_c | ISO kodas |
|---------------------------------|------------------|----------------------|------------------|
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | 260 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | 240 m/min | P |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | 210 m/min | P |
| Plienas <1100 N/mm ² | tinka | 170 m/min | P |
| Plienas <1400 N/mm ² | ribotai tinka | 140 m/min | P |
| INOX <900 N/mm ² | tinka | 160 m/min | M |
| INOX >900 N/mm ² | ribotai tinka | 140 m/min | M |
| Ketus (G) | tinka | 140 m/min | K |
| Uni | tinka | | |
| drėgnas, maks. | tinka | | |