

Garant**Įrankių rinkinys 150 vnt., Tipas: 692210****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

685000 692210

GTIN

4067263125655

Produktų klasė

61H

Aprašymas**Modelis:**

Aukštos kokybės **GreenPlus** medžiaginis įrankių krepšys su praktiškais profesionaliais įrankiais – kasdienių užduočių palydovas.

Tiekimo sudėtis:

6-briaunių L formos raktų rinkinys, ilgi, su rutuline galvute, 9 vnt.: 1 vnt. Nr. 627132 dyd. 9

4 vnt. replių rinkinys: 1 vnt. Nr. 700001 dyd. 4

Replių raktas: 1 vnt. Nr. 813501 dyd. 180

Slankmatis: 1 vnt. Nr. 410100 dyd. 150

Ruletė, 3 m: 1 vnt. Nr. 461900 dyd. 3

Plastikinis metras, 2 m: 1 vnt. Nr. 466200 dyd. 2

Peiliai: 1 vnt. Nr. 845020

Kombinuotos žirkklės su 2K rankena, tiesios: 1 vnt. Nr. 763030 dyd. 205

Antgalių laikiklis-atsuktuvas: 1 vnt. Nr. 676602 dyd. 30

Antgalių laikiklis-terkšlė: 1 vnt. Nr. 676690 dyd. 1/4

Antgalių rinkinys, 61 vnt.: 1 vnt. Nr. 676040

Atsuktuvų rinkinys, plokšti ir Phillips: 1 vnt. Nr. 666956 dyd. 4/2

Galvučių rinkinys, 1/4 colio 41 vnt.: 1 vnt. Nr. 630325 dyd. SD

Medžiaginis suvyniojamas dėklas veržliarakčiams: 1 vnt. Nr. 614835 dyd. 10

Dvipusiai veržliarakčiai: Po1 vnt. Nr. 610600 dyd. 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 17×19; 18×19; 20×22; 22×24

Universalūs užvartų nuėmikliai: 1 vnt. Nr. 839901 dyd. S10

Rankinis užvartų nuėmiklis: 1 vnt. Nr. 150400 dyd. 12,4

Šaltkalvio plaktukas: 1 vnt. Nr. 750110 dyd. 300

Kietmetalio universalių grąžtų rinkinys, 7 vnt.: 1 vnt. Nr. 787078 dyd. 7

Ant kaktos tvirtinamas prožektorius (HOLEX): 1 vnt. Nr. 081493 dyd. 300

Apsauginiai akiniai: 1 vnt. Nr. 096200 dyd. CLEAR

Sudėta į: 1 vnt. Nr. 692210 dyd. 1

Pastaba:

Įrankis tiekiamas be pakuotės.

Techninis aprašymas

Dalių skaičius	150
Perdavos profilis	Plokščias atsuktuvus
Perdavos profilis	Plokščias atsuktuvus
Perdavos profilis	Pozidriv atsuktuvus
Perdavos profilis	6-briaunis atsuktuvus
Perdavos profilis	6-briaunė galvutė
Perdavos profilis	Atsuktuvai TORX® varžtams
Perdavos profilis	TriWing atsuktuvus
Perdavos profilis	Atsuktuvus TORX® varžtams su kiauryme
Produkto rūšis	Įrankių rinkinys

Priedai

Akumuliatorinis LED prožektorius, tvirtinamas ant galvos Tipas 300	081493 300
Patogūs apsauginiai akiniai Stiklų tamsinimas CLEAR	096200 CLEAR
Rankinis gilintuvas 90° Išorinis Ø 12,4 mm	150400 12,4
Slankmatis Matavimo diapazonas 150 mm	410100 150
Ruletė Ilgis 3 m	461900 3

Plastikinė sulankstoma liniuotė Ilgis 2 m	466200 2
Veržliaraktis abiem atvirais galais Rakto dydis 10X11 mm	610600 10X11
Veržliaraktis abiem atvirais galais Rakto dydis 12X13 mm	610600 12X13
Veržliaraktis abiem atvirais galais Rakto dydis 14X15 mm	610600 14X15
Veržliaraktis abiem atvirais galais Rakto dydis 17X19 mm	610600 17X19
Veržliaraktis abiem atvirais galais Rakto dydis 18X19 mm	610600 18X19
Veržliaraktis abiem atvirais galais Rakto dydis 20X22 mm	610600 20X22
Veržliaraktis abiem atvirais galais Rakto dydis 22X24 mm	610600 22X24
Veržliaraktis abiem atvirais galais Rakto dydis 8X9 mm	610600 8X9
6-briaunių lenktų atsuktuvų rinkinys su rutuliniu fiksatoriumichromuoti Atsuktuvų skaičius 9	627132 9
Keturbriaunių 1/4 colio galvučių rinkinys41 vnt. Tipas SD	630325 SD
Atsuktuvų dirbtuvėms rinkinys, 6 daliųplokštiesiems ir Phillips Atsuktuvų skaičius 4/2	666956 4/2
Antgalių rinkinys61 vnt.	676040
Atsuktuvo laikiklis 1/4 colio antgaliams su magnetu Geležties ilgis 30 mm	676602 30
Terkšlinis raktas 1/4 colio antgaliams C 6,3 ir E 6,3 Tipas 1/4	676690 1/4
Medžiaginė įrankių kuprinė Tipas 1	692210 1
Replių rinkinys, rankenos su apvalkalais4 vnt. Replių skaičius 4	700001 4
Šaltkalvio plaktukas sukoto apsauga Svoris be koto 300 g	750110 300
Kombinuotos žirklys su 2K rankenomistiesios, reguliuojamas žiočių plotis Visas ilgis 205 mm	763030 205
Universalių gražtų rinkinys Gražtų skaičius 7	787078 7
Reguliuojamas veržliaraktis Visas ilgis 180 mm	813501 180
Užvartų nuėmikliai / skutikliai Tipas S10	839901 S10
Universalus peilis su 2K rankenasu 3 geležtėmis, 18 mm	845020