

Griovelių kalibras, Tipas: G



Užsakymo data

Užsakymo numeris	484409 G
GTIN	2050002077683
Produktų klasė	48B

Aprašymas

Modelis:

Griovelių kalibrai su praeinančiąja ir nepraeinančiąja pusėmis. Praeinančioji pusė su **užlaida nusidėvėjimui** pagal DIN 7164. Kalibrų pagrindas iš grūdinto plieno.

Kalibriniai kamščiai su tarpiniais matmenimis ir ISO atitiktimi, pvz., Nr. 484409 **15,8 M6** arba skaitmeninę toleranciją, pvz., Nr. 484409 **41,04 + +0,01/ -0,02**.

Paskirtis:

Plokščių įlaidų, pvz.: griovelių, kontrolei.

Standartas:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1 und DIN 7164**.

Pastaba:

Nurodykite pageidaujamą tolerancijos klasę. Užsakydami nurodykite **tolerancijos lauką (A-ZC)** ir pagrindinės tolerancijos lygį (7-13) arba skaitmeninę toleranciją. Pagal paklausimą galima užsisakyti kalibrus, skirtus 6 tolerancijos laipsniui.

Techninis aprašymas

Kokybė	7
Kokybė	8
Kokybė	9
Kokybė	10
Kokybė	11
Kokybė	12

Kokybė	13
Norma	DIN EN ISO 1938-1
Norma	DIN 7164
Nominalus dydis	26 - 30 mm
Kalibravimas	L6
Produkto rūšis	Ribinis griovelių kalibras