

Garant**SOGX 070306, HB6530, Tipas: ST1400**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	234054 ST1400
GTIN	4045197697738
Produktų klasė	21E

Aprašymas

Tinka:

GARANT Power Drill Nr. 234000 – 234025.

Rekomendacija:

Gręžiant su laikikliu Nr. 234015 ir Nr. 234025 pastūmą sumažinkite iki 70%.

Pastaba:

Nenaudokite kaip vidinės pjovimo briaunos (būtina vidinei pjovimo briaunai = pjovimo medžiagos rūšis HB630).

Pastūma f: 0,08 – 0,14 mm/aps.

Techninis aprašymas

Tipas	ST1400
Serija	Power Drill
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SOGX 070306
Kietlydinys	HB6530
Ašmenys	HM

Pastūma f	0,08 – 0,14 mm/aps.
Produkto rūšis	Gręžimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <900 N/mm ²	tinka	230 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	190 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	160 m/min	P
drėgnas, maks.	tinka		