

Medžiaginės įžeminimo apyrankės 2 vnt. rinkinys Mygtukas 4,0 mm, Spalva: GL



Užsakymo data

Užsakymo numeris	972802 GL
GTIN	4057989621234
Produktų klasė	98E

Aprašymas

Modelis:

Visai be metalo, išskyrus kontaktinę jungtį (jokio odos kontakto su metalu). Juostoje austi laidūs siūlai, vidinėje pusėje elektrai laidus plastikas. Standartiškai yra su 4,0 mm mygtukine jungtimi (tinka tarptautiniu mastu). Įžeminimo apyrankės reguliuojamos individualiai pagal nešiojo riešą. Apyrankės galima plauti 30 °C temperatūroje.

Tiekimo sudėtis:

Rinkinyje 2 vnt.

Techninis aprašymas

Plotis	22 mm
be metalų	taip
Žmonių apsauginis įžeminimas	pirminis
Ilgis	240 mm
individualiai pritaikoma pagal riešo apimtį	taip
Spalva	blizgus
Mygtuko -Ø	4 mm
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Plovimas	30 °C spalvotiems skalbiniams
Produkto rūšis	įžeminimo apyrankė

