

Garant**Tekinimo plokštelės laikiklis, dešininis, Koto / plokštelių dydis: 16/09mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260706 16/09
GTIN	4045197653284
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Varžtas atraminei plokštelei	269013 2
Plokštelės dydis	9 mm
Darbinės dalies ilgis L ₄	20 mm
Galvutės ilgis L ₁	20 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	SC.. 09T3..
Laikiklio ISO kodas	SSSCR/L 1616H09
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 2
Atraminė plokštelė	269005 12
Koto dydis	16 mm
Bendras ilgis L	100 mm
Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	45 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis

Produkto rūšis

Tekinimo plokštelių laikiklis
su keičiama plokšte

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX15

674248 TX15

Atraminė plokštelė Tipas 12

269005 12

Varžtas atraminei plokštei Tipas 2

269013 2

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 2

269028 2

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500