

Garant**Tekinimo plokštelės laikiklis, neutralus, Koto / plokštelių dydis: 12/09mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260711 12/09
GTIN	4045197655431
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Funkcinis plotis L ₄ neutralaus laikiklio darbinis plotis	6 mm
Neutralaus laikiklio iškyšos ilgis L ₁	6 mm
Plokštelės dydis	9 mm
Varžtas atraminei plokštei	269013 2
Koto dydis	12 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	SC.. 09T3..
Neutralaus laikiklio bendras ilgis L	80 mm
Laikiklio ISO kodas	SSDCN 1212F09
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 2
Atraminė plokštelė	269005 12
Serija	QuickTurn
Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	neutralus
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	45 laipsniai
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis

Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Apdaila
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Varžtas atraminei plokštei Tipas 2	269013 2
Atraminė plokštelė Tipas 12	269005 12
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 2	269028 2
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500