




Pluoštinis diskas Cubitron™ III (CER) 1187C, Ø 115 mm, Grūdėtumas: 36



Užsakymo data

Užsakymo numeris	566474 36
GTIN	068060664631
Produktų klasė	53F

Aprašymas

Modelis:

Našius šlifavimo grūdelius Cubitron™ II sudaro precizinės formos keraminiai trikampėliai, ant pagrindo išdėlioti optimalia kryptimi. **Nuimama žymiai daugiau medžiagos** ir tuo pat metu ilgas tarnavimo laikas bei tolygi paviršiaus apdailos.

Ypač atsparus plyšimui, bet labai lankstus **vulkanizuotas pluoštas**. 22,23 mm skylė ir kryžminė įpjova.

Papildomai uždėtos šlifavimo pagalbinės priemonės užtikrina šaltą šlifavimą be spalvos pasikeitimo ir sumažina disko užteršimą šlifuojant plastiškas medžiagas.

Lyginant su 3M™ Cubitron™ II pluoštiniu disku 987C, pašalina greičiau ir stabiliau.

Paskirtis:

Kampiniams šlifuokliams, kurių maksimalus apskritiminis greitis - 80 m/s, su šlifavimo lėkštelėmis Nr. 566690 / 566692. Aštrūs Cubitron™ II grūdėliai užtikrina **malonų, ergonomišką pjovimą** spaudžiant nedidele jėga. Nuimantys didelį kiekį medžiagos 3M™ II pluoštiniai diskai tuo pačiu yra gera alternatyva rupiojo šlifavimo ir žiedlapiniams šlifavimo diskams.

Nerūdijančiojo plieno, aliuminio, titano ir nikelio lydinių apdirbimui.

Techninis aprašymas

Grūdėtumas	36
Gamintojo pavadinimas	1187C
Disko Ø	115 mm

Turinys	25
Serija	Cubitron™ III
Šlifavimo priemonė	Cubitron™ III
Šlifavimo priemonių kodas	Keramika
Šlifavimo priemonių padėklas	Vulkaninis pluoštas
Geležies, sieros ir chloro dalis	< 0,1 %
Produkto pavadinimo požymis	Ø 115 mm
Kiaurymės Ø	22,23 mm
optimaliai parinkta medžiagai	INOX
optimaliai parinkta medžiagai	Aliuminis
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
Produkto rūšis	Pluoštinis diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
sausasis	tinka		