


**Pluoštinis diskas Cubitron™ III (CER) 1182C, Ø 115 mm, Grūdėtumas: 36****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	566461 36
GTIN	068060664471
Produktų klasė	53F

Aprašymas**Modelis:**

Našius šlifavimo grūdelius Cubitron™ II sudaro precizinės formos keraminiai trikampėliai, ant pagrindo išdėlioti optimalia kryptimi. **Nuimama žymiai daugiau medžiagos** ir tuo pat metu ilgas tarnavimo laikas bei tolygi paviršiaus apdailos.

Ypač atsparus plyšimui, bet labai lankstus **vulkanizuotas pluoštas**. 22,23 mm skylė ir kryžminė įpjova.

Lyginant su 3M™ Cubitron™ II pluoštiniu disku 982C, medžiagą nuima greičiau ir stabiliau.

Paskirtis:

Kampiniams šlifuokliams, kurių maksimalus apskritiminis greitis - 80 m/s, su šlifavimo lėkštelėmis Nr. 566690 / 566692. Aštrūs Cubitron™ II grūdėliai užtikrina **malonų, ergonomišką pjovimą** spaudžiant nedidele jėga. Nuimantys didelį kiekį medžiagos 3M™ II pluoštiniai diskai tuo pačiu yra gera alternatyva rupiojo šlifavimo ir žiedlapiniams šlifavimo diskams.

Plieno ir spalvotųjų metalų apdirbimui.

Techninis aprašymas

Turiny	25
Disko Ø	115 mm
Grūdėtumas	36
Šlifavimo priemonės	Cubitron™ III
Šlifavimo priemonių kodas	Keramika

Šlifavimo priemonių padėklas	Vulkaninis pluoštas
Geležies, sieros ir chloro dalis	< 0,1 %
Produkto pavadinimo požymis	Ø 115 mm
Kiaurymės Ø	22,23 mm
optimaliai parinkta medžiagai	Ketus
optimaliai parinkta medžiagai	Plienas
pavaros mechanizmas	Kampinis šlifuoklis
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
Produkto rūšis	Pluoštinis diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	ribotai tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
sausasis	tinka		