


KOMET KUB Quatron® grąžtas su keičiamomis plokštelėmis Kombinuotas kotas, 2xD, Ø DC m7: 15mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	235500 15
GTIN	4047109090668
Produktų klasė	24P

Aprašymas
Modelis:
Su kombinuotu kotu

- Optimizuoti aušinimo kanalai saugiam drožlių pašalinimui.
- Viršūnės kampas 174° suformuoja beveik lygų kiaurymės dugną.

Paskirtis:

- Tinka detalės apdirbimui tiek nejudančioje, tiek besisukančioje padėtyje.
- Sunkioms gręžimo sąlygoms (valcavimo nelygumai, liejinio defektai, pertraukiamas gręžimas).
- Kiaurymėms su tolerancija $\pm 0,2$ mm.

Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 236520 – 236576.

Tiekimo sudėtis:

Yra užveržimo varžtai (be plokštelių).

Pastaba:

Kiti dydžiai – pagal užklausimą.

coliniams Ø: 19/32 in

Iškyšos ilgis L_A : 54 mm

Koto Ø D_s : 20 mm

Koto ilgis L_s : 50 mm

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas: SOEX 050204 13-..

Keičiamųjų plokštelių varžtų rinkinys: 239652 6IP1 (0,6 Nm)

Techninis aprašymas

Koto Ø D_s	20 mm
Naudingasis ilgis L_1	30 mm

Pjovimo briaunų skaičius Z	1
Keičiamųjų plokštelių varžtų rinkinys	239652 6IP1 (0,6 Nm)
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SOEX 050204 13-..
Koto ilgis L _s	50 mm
Serija	KUB Quatron®
Nominalus Ø D	15
coliniams Ø	19/32 in
Bendras ilgis L	104 mm
Iškyšos ilgis L _A	54 mm
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki	2×D
Kotas	DIN 6535 HE, DIN 6595
Grąžto panaudojimas	Centravimas
Grąžto panaudojimas	ribotas skersinis gręžimas
Grąžto panaudojimas	įkypas pragręžimas
Grąžto panaudojimas	Skersinis gręžimas
Grąžto panaudojimas	Gręžimas paketais
Grąžto panaudojimas	Išėmos
Grąžto panaudojimas	įkypas išėjimas
Grąžto panaudojimas	išgaubtas
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 0,6 Nm	211750 0,6
Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara 6IP1	239652 6IP1
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, kotas E 6,3 Torx Plus® profilis 6IP	674252 6IP