



Akumuliatorinis siaurapjūklis, Tipas: 71360561



Užsakymo data

Užsakymo numeris	078210 71360561
GTIN	4014586900315
Produktų klasė	03F

Aprašymas

Modelis:

Tvirti ir universalūs siaurapjūkliai su metaliniu reduktoriaus korpusu ir apsauga nuo perkrovos. Akumuliatorinis siaurapjūklis, skirtas metalui ir medienai. Optimalus valdymas strypo rankena tiksliam pjūvimui. Sūkių skaičius ir švytuoklinė eiga reguliuojami.

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumulatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073808 – 073840.

Techninis aprašymas

Svoris	2,1 kg
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
maksimalus pjūvio storis pliene	12 mm
Nuosklembos paklaida	taip
įrankių keitimas be įrankių	taip
Ypatybė	mažas rankenos perimetras
Švytuoklės eiga	4 lizdų

Konstrukcija	Tiesi forma
maksimalus pjūvio storis medienoje	150 mm
Gamintojo pavadinimas	F-IRON Jig 26 AS
maksimali vibracija pagal EN	8,1 m/s ²
Eigos dažnis	700 - 3000 min ⁻¹
Akumulatoriaus įtampa	18 V
Akumuliatorių kiekis	0
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Bosch 18 V
Pakuotė	Lagaminas (L-Boxx)
Produkto rūšis	Pjūklas