



Akumuliatorinis diskinis pjūklas, Tipas: 71360461



Užsakymo data

Užsakymo numeris	078209 71360461
GTIN	4014586900131
Produktų klasė	03F

Aprašymas

Modelis:

Kompaktiškas akumuliatorinis metalinis rankinis diskinis pjūklas, skirtas greitai ir tiksliai pjauti šaltuoju būdu lakštinį metalą, vamzdžius ir profilius iki 57 mm gylio.

- Rankinis greičio nustatymas.
- Didelė drožlių surinkimo talpykla.
- Avarinis stabdiklis, apsauga nuo pakartotinio paleidimo ir temperatūros išjungimas.

Tiekimo sudėtis:

Su rankinio diskinio pjūklo pjovimo disku, pjuvenų surinkimo talpa ir L-BOXX. Be akumuliatoriaus ir įkroviklio.

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073814 ir Nr. 073839.

Tinkamus pradinis akumuliatorių paketus žr. Nr. 073863 - 073867.

Techninis aprašymas

Svoris	3,05 kg
Maksimalus pjūvio gylis 90°	57 mm
Pjovimo disko Ø	150 mm
maksimalus sūkių skaičius	2800 min ⁻¹

Akumulatoriaus įtampa	18 V
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Bosch 18 V
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
Akumuliatorių kiekis	0
maksimali vibracija pagal EN	<2,5 m/s ²
Modelis	Metalo diskinis pjūklas
Gamintojo pavadinimas	F-IRONCut57AS
Pjūklo kiaurymės Ø	20 mm
Produkto rūšis	Pjūklas