

**Akumuliatorinis diskinis pjūklas, Tipas: M12FCS442****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	078207 M12FCS442
GTIN	4058546483609
Produktų klasė	03L

Aprašymas**Modelis:**

M12 FUEL™ akumuliatorinis diskinis pjūklas su bešepetėliniu POWERSTATE™ varikliu.

- Magnis sudėtyje sumažina bato svorį ir padidina ilgaamžiškumą.
- Įmontuotas dulkių pūstuvai užtikrina, kad pjūvio linija būtų tolygi.
- LED šviesos diodas puikiai apšviečia pjūvio liniją.

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumulatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073814 ir Nr. 073839.

Techninis aprašymas

Svoris	7,8 kg
Modelis	Rankinis diskinis pjūklas
Maksimalus pjūvio gylis 90°	44 mm
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Akumuliatorių kiekis	2
Gamintojo pavadinimas	M12 FCS442 502X
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
Pjūklo kiaurymės Ø	20 mm

Akumulatoriaus talpa	5 Ah
Pakuotė	Lagaminas (HD=Heavy Duty)
maksimali vibracija pagal EN	1,5 m/s ²
maksimalus sūkių skaičius	3600 min ⁻¹
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ įtampa	Milwaukee tipas B 12 V
Pjovimo disko Ø	140 mm
Akumulatoriaus įtampa	12 V
Produkto rūšis	Pjūklas

Priedai

Ličio jonų akumulatorius M12B4 Akumulatoriaus tipas MB12	073815 MB12
Ličio jonų akumulatorius M12B6 Akumulatoriaus tipas MB12	073829 MB12
Akumuliatorių įkroviklis Tipas M1218C	073840 M1218C
Akumuliatorių įkroviklis Tipas M1218FC	073840 M1218FC
Akumuliatorių įkroviklis Tipas M1218SC	073840 M1218SC