

GARANT Uni Line ESD Cleaning Wall su ratukais, Tipas: M**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	972890 M
GTIN	4067263126126
Produktų klasė	9GD

Aprašymas**Modelis:**

Tvirtas, dvisienis, ESD reikalavimus atitinkantis, vertikalus lakštinis plienas, su 9×9 mm perforuotomis sienelėmis iš abiejų pusių, išdėstytos kas 37 mm tinkleliu, sienelių priedams ir GARANT easyFix kablams bei laikikliams kabinti. Stabili pagrindo plokštė leidžia lengvai įrengti ir perkelti. **Elektrai laidūs ratukai** su 4 valdomais ratukais-Ø 125 mm, 2 su fiksavimo stabdžiais.

Tiekimo sudėtis:

GARANT Uni Line su ratukais; ESD antrinių žaliavų rūšiavimo konteineris Nr. 972910 dyd. 25; ESD dėžutės be priekinės sienelės Nr. 972321 dyd. AB1 su GARANT easyFixx dėžių laikikliu; GARANT easyFix įrankio laikiklis 90°, 100 mm ilgio; GARANT easyfix dvigubas įrankio laikiklis 45°, 100 mm ilgio; GARANT easyfix butelių / skardinių laikiklis su vidiniu Ø 90 mm.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos, panašus į RAL 7035 **dengtas miltelinio būdu. Nekonfigūruojama.**

Techninis aprašymas

Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius	2
Ratuko Ø	125 mm
Gylis	750 mm

Aukštis	2067 mm
Valdomų ratukų be stabdžių skaičius	2
Svoris	69 kg
Naudingas plotis	600 mm
Plotis	600 mm
Leistinoji apkrova	75 kg
Serija	Valymas Wall
Hoffmann perforuota sienelė	9×9 mm
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Produkto rūšis	Valymo reikmenų spinta

Tinkami produktai

<https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/972890-M>