



Atsuktuvus elektrikams su antgaliais Magazin1



Užsakymo data

Užsakymo numeris	676625 1
GTIN	4010995386122
Produktų klasė	63K

Aprašymas

Modelis:

Rankena ir geležtė izoliuotos iki 1000 V pagal DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Atsuktuvus LiftUp electric su antgaliais Magazin yra idealus, nešiojamas elektriko pagalbininkas. Rankenoje esančioje antgalių dėkle telpa 6 standartiniai simBits antgaliai, kuriuos iš dėklo galima išimti vienu mygtuko paspaudimu. Tai užtikrina lengvą antgalių išėmimą. Išbandytame ClicFix laikiklyje visi antgaliai saugiai laikosi ir patikimai užsifiksuoja.

Dėl šios technologijos antgalių dėklas tampa universaliai naudojamu atsuktuvu. Magazin antgalių laikiklis taip pat užtikrina maksimalų saugumą. Metaliniame antgalių laikiklyje patikimai laikosi visi slimBits antgaliai.

- **Padidina Jūsų efektyvumą: Wiha LiftUp electric sutaupo 75 % tūro, 50 % svorio ir užtikrina 100 % efektyvumą.**
- **Didina Jūsų saugumą: Wiha slimBits užtikrina gerą ir saugią prieigą prie giliai įsukamų varžtų.**
- **Tausoja Jūsų sveikatą: Nėra pavojaus susižeisti, visi antgaliai saugiai sudėti rankenos viduje.**

Paskirtis:

Darbams, kai įtampa siekia 1000 V.

Ilgiausia elektrikų atsuktuvų eksploatavimo trukmė garantuojama, kai atsuktuvai naudojami juos tiksliai pritaikant prie standartinių varžtų įpjovų. (žr. dalį su lentelėmis). Varžtų įpjovos nepažeidžiamos parenkant tinkamo dydžio atsuktuvą.

Turinys:

#1× antgalis slimBit electric plokščias 2,5 mm × 75 mm (34578), ##1× antgalis slimBit electric plokščias 3,0 mm × 75 mm (34579), ##1× antgalis slimBit electric plokščias 4,0 mm × 75 mm (34580), 1× antgalis slimBit plokščias 5,5 mm × 75 mm (34581), 1× antgalis slimBit electric Phillips PH1 × 75 mm (34583), 1× antgalis slimBit electric Phillips PH2 × 75 mm (34584).

Techninis aprašymas

Perdavos profilis	Plokščias atsuktuvus
Perdavos profilis	Plokščias atsuktuvus
Antgalių laikiklis	D 6,3
integruota antgalių apkaba	taip
Produkto rūšis	Įrankis su antgaliu