

Garant**SOGX 110509, HB6535, Tipas: ST900**

Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 234082 ST900 |
| GTIN | 4045197697844 |
| Produktų klasė | 21E |

Aprašymas

Tinka:

GARANT Power Drill Nr. 234000 – 234025.

Rekomendacija:

Gręžiant su laikikliu Nr. 234015 ir Nr. 234025 pastūmą sumažinkite iki 70%.

Pastūma f: 0,08 – 0,18 mm/aps.

Techninis aprašymas

| | |
|--|---------------------|
| Tipas | ST900 |
| Serija | Power Drill |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 |
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SOGX 110509 |
| Kietlydinys | HB6535 |
| Ašmenys | HM |
| Pastūma f | 0,08 – 0,18 mm/aps. |
| Produkto rūšis | Gręžimas |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V_c | ISO kodas |
|---------------------------------|------------------|----------------------|------------------|
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | 270 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | 250 m/min | P |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | 220 m/min | P |
| Plienas <1100 N/mm ² | ribotai tinka | 180 m/min | P |
| INOX <900 N/mm ² | ribotai tinka | 170 m/min | M |
| INOX >900 N/mm ² | ribotai tinka | 150 m/min | M |
| CuZn | ribotai tinka | 250 m/min | N |
| drėgnas, maks. | tinka | | |