

Garant GRIDLINE

**ESD įrankių spinta su stalčiais, 26×24G, Aukštis mm / modelis: 800/6A****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	972440 800/6A
GTIN	4067263124962
Produktų klasė	9GK

**Aprašymas****Modelis:**

Įrankių spinta **ESD laidi**, pagal DIN EN 61340-5-1. Įrankių spinta 30×28G kartu su stalčiais 26×24G. Spinta rakinama centrine cilindrine spyna. Rakinama centriniu užraktu naudojant cilindrinę spyną. **100% ištraukiami stalčiai** su diferencialiniu ištraukikliu. Stalčiai su prakirstomis angomis, 25 mm tinklelis (stalčių aukštis nuo 75 mm). Atskirų stalčių fiksatorius neleidžia vienu metu atidaryti kelių stalčių. **Su ESD įžeminimo laidu.**

**Spalva:**

Korpusas ir stalčiai šviesiai pilkos spalvos kaip RAL 7035, **dažyta ESD miltelinio būdu.**

**Pastaba:**

- **Keliant ir transportuojant spintą reikia nepamiršti tinkamai užfiksuoti stalčius korpuse.**
- **Visos plastikinės dalys (pvz., dangčiai ir rankenų juostos) yra įžemintos.**

**Techninis aprašymas**

Stalčių naudingasis gylis G	26×24
Stalčių naudingasis plotis G	26
Stalčiaus naudingasis plotis	650 mm
Stalčių skaičius	6

Su elektros išlydžiu - ESD	taip
ESD nelaidūs komponentai su žeminimo kabeliu	Visos plastikinės dalys taip
Stalčiaus naudingasis gylis	600 mm
Plotis	750 mm
Svoris	133 kg
Aukštis	800 mm
Stalčių naudingasis gylis G	24
Gylis	700 mm
Naud. aukštis	700 mm
medžiagos storis	1,2 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	50 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Produkto pavadinimo požymis	26x24G
Produkto rūšis	Įrankių spinta

### Priedai

Spynos aklė, skirta GridLine Tipas HU21

914227 HU21