

Garant GRIDLINE

**ESD montavimo vežimėlis stalčiams, 26×24G, Stalčių aukštis mm / skaičius:  
685/0****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	972447 685/0
GTIN	4067263124986
Produktų klasė	9GK

**Aprašymas****Modelis:**

Įrankių spinta **ESD laidi**, pagal DIN EN 61340-5-1. Vėžimėliai 30×28G po 2 stabilūs, **laidžius**, valdomus ratukus, Ø 125 mm, su poliuretano danga, fiksuojami. Pakeltas kraštelis iš 3-jų pusių. Atskirų stalčių fiksatorius neleidžia vienu metu atidaryti kelių stalčių. Korpusai rakinami centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna.

Tinka montuoti su stalčiais 26×24G Nr. 972455.

**Spalva:**

Korpusas ir stalčiai šviesiai pilkos spalvos kaip RAL 7035, **dažyta ESD miltelinu būdu**.

**Pastaba:**

- **Visos plastikinės dalys (pvz., dangčiai ir rankenų juostos) yra ESD nelaidžios.**
- **Įžeminimas per ratukus.**

**Techninis aprašymas**

Aukštis	685 mm
Įžeminimas	įžeminimas per ratukus
Korpusą atidaryti iš viršaus	ne

Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius	2
Naud. aukštis	400 mm
Ratuko Ø	125 mm
Su elektros išlydžiu - ESD	taip
maksimali keliamoji galia	600 kg
Gylis	700 mm
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius	2
su pakeltu kraštu	taip
ESD nelaidūs komponentai	Visos plastikinės dalys
Plotis	750 mm
Svoris	55 kg
Stalčių bloko naudingasis aukštis	400 mm
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Produkto pavadinimo požymis	26x24G
Produkto rūšis	Montavimo vežimėlis

## Priedai

Spynos aklė, skirta GridLine Tipas HU21	914227 HU21
---	-------------