

Garant GRIDLINE

**ESD montavimo vežimėlis stalčiams, 26×24G, Stalčių aukštis mm / skaičius:
985/0****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	972447 985/0
GTIN	4067263124993
Produktų klasė	9GK

Aprašymas**Modelis:**

Įrankių spinta **ESD laidi**, pagal DIN EN 61340-5-1. Vėžimėliai 30×28G po 2 stabilūs, **laidžius**, valdomus ratukus, Ø 125 mm, su poliuretano danga, fiksuojami. Pakeltas kraštelis iš 3-jų pusių. Atskirų stalčių fiksatorius neleidžia vienu metu atidaryti kelių stalčių. Korpusai rakinami centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna.

Tinka montuoti su stalčiais 26×24G Nr. 972455.

Spalva:

Korpusas ir stalčiai šviesiai pilkos spalvos kaip RAL 7035, **dažyta ESD miltelinu būdu**.

Pastaba:

- **Visos plastikinės dalys (pvz., dangčiai ir rankenų juostos) yra ESD nelaidžios.**
- **Įžeminimas per ratukus.**

Techninis aprašymas

Su elektros išlydžiu - ESD	taip
Korpusą atidaryti iš viršaus	ne
Ratuko Ø	125 mm

ESD nelaidūs komponentai	Visos plastikinės dalys
Stalčių bloko naudingasis aukštis	700 mm
maksimali keliamoji galia	600 kg
Aukštis	985 mm
Plotis	750 mm
Įžeminimas	įžeminimas per ratukus
Svoris	65 kg
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius	2
su pakeltu kraštu	taip
Naud. aukštis	700 mm
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius	2
Gylis	700 mm
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Produkto pavadinimo požymis	26x24G
Produkto rūšis	Montavimo vežimėlis

Priedai

Spynos aklė, skirta GridLine Tipas HU21

914227 HU21