

Garant GRIDLINE

ESD stalčius 50 kg, 26×24G, Stalčių aukštis: 50mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	972453 50
GTIN	4067263126287
Produktų klasė	9GK

Aprašymas**Modelis:**

100% ištraukiami stalčiai su diferencialiniu ištraukikliu. Stalčiai su įspaudais skiriamųjų juostelių tvirtinimui kas 25-mm (stalčiams, kurių priekinis aukštis nuo 75 mm).

Leistinoji apkrova – 50 kg.

Tiekimo sudėtis:

Stalčius kartu su 1 pora kreipiamųjų bėgelių.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos, panašus į RAL 7035, **dengtas miltelinu būdu.**

Techninis aprašymas

Naudingasis plotis G	26
Paskirtis	Įrankių spinta
Stalčių naudingasis gylis G	26×24
Naudingasis gylis G	24
Svoris	11 kg
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	50 kg
Naudingas plotis	650 mm
Naud. aukštis	25 mm
Naudingasis gylis	600 mm
Priekio aukštis	50 mm

Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Stalčių naudingasis plotis × gylis G	26×24G
Produkto rūšis	Stalčius