

Garant GRIDLINE

ESD skirtukai įrankių spintos stalčiams, 26×24G, Aukštis: 800mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	972450 800
GTIN	4067263126263
Produktų klasė	9GK

Aprašymas**Modelis:**

Įrankių spintos korpusas 30×28G, **ESD laidas** pagal DIN EN 61340-5-1, tinka stalčiams 26×24G. Įstatyti stalčiams kas 25 mm. Korpusai rakinami centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna. Tinkamus stalčius rasite Nr. 972453.

Su ESD įžeminimo laidu.**Spalva:**

Šviesiai pilkos spalvos, panašus į RAL 7035, **dengtas miltelinu būdu.**

Pastaba:

- **Spintos korpusui parenkant stalčius negalima pamiršti, kad atskirų stalčių priekinių aukščių suma turi atitikti spintos naudingąjį aukštį.**
- **Visos plastikinės dalys (pvz., dangčiai ir rankenų juostos) yra ESD nelaidžios.**

Techninis aprašymas

Aukštis	800 mm
Plotis G	30
Gylis	700 mm
su įžeminimo kabeliu	taip

Gylis G	28
Su elektros išlydžiu - ESD	taip
ESD nelaidūs komponentai	Visos plastikinės dalys
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Svoris	38 kg
Įžeminimas	įžeminta jungtis prie korpuso
Plotis	750 mm
maksimali keliamoji galia	4000 kg
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Stalčių naudingasis plotis × gylis G	26×24G
Produkto rūšis	Įrankių spintos korpusas

Priedai

Spynos aklė, skirta GridLine Tipas HU21

914227 HU21