

Garant GRIDLINE

ESD skirtukai įrankių spintos stalčiams, 26×24G, Aukštis: 1500mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	972450 1500
GTIN	4067263126256
Produktų klasė	9GK

Aprašymas**Modelis:**

Įrankių spintos korpusas 30×28G, **ESD laidas** pagal DIN EN 61340-5-1, tinka stalčiams 26×24G. Įstatyti stalčiams kas 25 mm. Korpusai rakinami centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna. Tinkamus stalčius rasite Nr. 972453.

Su ESD įžeminimo laidu.**Spalva:**

Šviesiai pilkos spalvos, panašus į RAL 7035, **dengtas miltelinio būdu.**

Pastaba:

- **Spintos korpusui parenkant stalčius negalima pamiršti, kad atskirų stalčių priekinių aukščių suma turi atitikti spintos naudingąjį aukštį.**
- **Visos plastikinės dalys (pvz., dangčiai ir rankenų juostos) yra ESD nelaidžios.**

Techninis aprašymas

Aukštis	1500 mm
Gylis G	28
su įžeminimo kabeliu	taip
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip

Įžeminimas	įžeminta jungtis prie korpuso
Gylis	700 mm
ESD nelaidūs komponentai	Visos plastikinės dalys
maksimali keliamoji galia	4000 kg
Svoris	57 kg
Su elektros išlydžiu - ESD	taip
Plotis	750 mm
Plotis G	30
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Stalčių naudingasis plotis × gylis G	26×24G
Produkto rūšis	Įrankių spintos korpusas

Priedai

Spynos aklė, skirta GridLine Tipas HU21

914227 HU21