

Garant GRIDLINE

**ESD stalčius su viena ranka valdomu atskirų stalčių užraktu 50 kg, 26×24G,  
Stalčių aukštis: 125mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	972455 125
GTIN	4067263126379
Produktų klasė	9GK

**Aprašymas****Modelis:**

**100% ištraukiami stalčiai** su diferencialiniu ištraukikliu. Stalčiai su įspaudais skiriamųjų juostelių tvirtinimui kas 25-mm (stalčiams, kurių priekinis aukštis nuo 75 mm).

Leistinoji apkrova – 50 kg.

**Atskirų stalčių išėmimas viena ranka** – tai užkerta kelią stalčių atsidarymui transportavimo metu. Būtinai reikalinga visiems montavimo vežimėliams.

**Tiekimo sudėtis:**

Stalčius kartu su 1 pora kreipiamųjų bėgelių.

**Spalva:**

Šviesiai pilkos spalvos, panašus į RAL 7035, **dengtas miltelinu būdu.**

**Techninis aprašymas**

Stalčių naudingasis gylis G	26×24
Naudingasis plotis G	26
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	50 kg
Atskirų stalčių fiksatorius	Darbas viena ranka
Paskirtis	Įrankių spinta
Naudingasis gylis G	24
Priekio aukštis	125 mm

Naudingasis gylis	600 mm
Naudingas plotis	650 mm
su atskirų stalčių fiksatoriumi	taip
Naud. aukštis	100 mm
Svoris	15 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Stalčių naudingasis plotis × gylis G	26×24G
Produkto rūšis	Stalčius