

Garant GRIDLINE

**ESD stalčius, 36×24G, Stalčių aukštis: 75mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	972473 75
GTIN	4067263126416
Produktų klasė	9GK

**Aprašymas****Modelis:**

**100% ištraukiami stalčiai** su diferencialiniu ištraukikliu.

Prakirstos angos skiriamųjų juostelių tvirtinimui 25 mm tinklelyje (stalčių aukštis nuo 75 mm).

Leistinoji apkrova – 50 kg.

**Tiekimo sudėtis:**

Stalčius kartu su 1 pora kreipiamųjų bėgelių.

**Spalva:**

Korpusas ir stalčiai šviesiai pilki, panašūs į RAL 7035, **ESD dažyti miltelinio būdu.**

**Techninis aprašymas**

Svoris	16 kg
su atskirų stalčių fiksatoriumi	ne
Priekio aukštis	75 mm
Naudingasis gylis G	24
Naud. aukštis	50 mm
Stalčių naudingasis gylis G	36×24
Naudingasis gylis	600 mm
Naudingas plotis	900 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	50 kg
Naudingasis plotis G	36

Paskirtis	Įrankių spinta
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Stalčių naudingasis plotis × gylis G	36×24G
Produkto rūšis	Stalčius