

Garant GRIDLINE

ESD skirtukai įrankių spintos stalčiams, 36×24G, Aukštis: 1250mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	972470 1250
GTIN	4067263126515
Produktų klasė	9GK

Aprašymas**Modelis:**

Įrankių spintos korpusas ESD laidus 40×28G, tinkantis 36×24G stalčiams. Įstatyti stalčiams kas 25 mm. Korpusai rakinami centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna. Tinkami stalčiai Nr. 972473.

Su ESD įžeminimo laidu.**Spalva:**

Korpusas šviesiai pilkos spalvos, panašios į RAL 7035, **dažyta ESD miltelinio būdu.**

Pastaba:

Visos plastikinės dalys (pvz., dangčiai) ir rankenų juostos yra įžemintos. Spintos korpusui parenkant stalčius negalima pamiršti, kad atskirų stalčių priekinių aukščių suma turi atitikti spintos naudingąjį aukštį.

Techninis aprašymas

Ištraukiamų lentynų skaičius	0
Naud. aukštis	1150 mm
Durų skaičius	0
Gylis	700 mm

su įžeminimo kabeliu	taip
Naudingasis aukštis stalčiams	1150 mm
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Gylis G	28
Aukštis	1250 mm
Įžeminimas	įžeminta jungtis prie korpuso
maksimali keliamoji galia	4000 kg
Su elektros išlydžiu - ESD	taip
Plotis G	40
Plotis	1000 mm
Svoris	58 kg
Stalčių skaičius	0
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Stalčių naudingasis plotis × gylis G	36×24G
Produkto rūšis	Įrankių spintos korpusas

Priedai

Spynos aklė, skirta GridLine Tipas HU21

914227 HU21