

Garant GRIDLINE

**ESD stalčius, 36×24G, Stalčių aukštis: 300mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	972473 300
GTIN	4067263126478
Produktų klasė	9GK

**Aprašymas****Modelis:**

**100% ištraukiami stalčiai** su diferencialiniu ištraukikliu.

Prakirstos angos skiriamųjų juostelių tvirtinimui 25 mm tinklelyje (stalčių aukštis nuo 75 mm).

Leistinoji apkrova – 50 kg.

**Tiekimo sudėtis:**

Stalčius kartu su 1 pora kreipiamųjų bėgelių.

**Spalva:**

Korpusas ir stalčiai šviesiai pilki, panašūs į RAL 7035, **ESD dažyti miltelinu būdu.**

**Techninis aprašymas**

Naudingas plotis	900 mm
su atskirų stalčių fiksatoriumi	ne
Naudingasis plotis G	36
Paskirtis	Įrankių spinta
Naudingasis gylis G	24
Svoris	26 kg
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	50 kg
Stalčių naudingasis gylis G	36×24
Naudingasis gylis	600 mm

Naud. aukštis	275 mm
Priekio aukštis	300 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Stalčių naudingasis plotis × gylis G	36×24G
Produkto rūšis	Stalčius