

Garant GRIDLINE

**ESD skirtukai įrankių spintos stalčiams, 36×24G, Aukštis: 900mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	972470 900
GTIN	4067263126492
Produktų klasė	9GK

**Aprašymas****Modelis:**

Įrankių spintos korpusas ESD laidas 40×28G, tinkantis 36×24G stalčiams. Įstatyti stalčiams kas 25 mm. Korpusai rakinami centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna. Tinkami stalčiai Nr. 972473.

**Su ESD įžeminimo laidu.****Spalva:**

Korpusas šviesiai pilkos spalvos, panašios į RAL 7035, **dažyta ESD miltelinu būdu.**

**Pastaba:**

Visos plastikinės dalys (pvz., dangčiai) ir rankenų juostos yra įžemintos. Spintos korpusui parenkant stalčius negalima pamiršti, kad atskirų stalčių priekinių aukščių suma turi atitikti spintos naudingąjį aukštį.

**Techninis aprašymas**

su įžeminimo kabeliu	taip
Gylis	700 mm
Ištraukiamų lentynų skaičius	0
Durų skaičius	0
Stalčių skaičius	0

Svoris	48 kg
Plotis G	40
Aukštis	900 mm
Naud. aukštis	800 mm
Gylis G	28
Įžeminimas	įžeminta jungtis prie korpuso
maksimali keliamoji galia	4000 kg
Su elektros išlydžiu - ESD	taip
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Naudingasis aukštis stalčiams	800 mm
Plotis	1000 mm
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Stalčių naudingasis plotis × gylis G	36×24G
Produkto rūšis	Įrankių spintos korpusas

## Priedai

Spynos aklė, skirta GridLine Tipas HU21	914227 HU21
---	-------------