

Garant GRIDLINE

ESD stalčius, 36×24G, Stalčių aukštis: 250mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	972473 250
GTIN	4067263126461
Produktų klasė	9GK

Aprašymas**Modelis:**

100% ištraukiami stalčiai su diferencialiniu ištraukikliu.

Prakirstos angos skiriamųjų juostelių tvirtinimui 25 mm tinklelyje (stalčių aukštis nuo 75 mm).

Leistinoji apkrova – 50 kg.

Tiekimo sudėtis:

Stalčius kartu su 1 pora kreipiamųjų bėgelių.

Spalva:

Korpusas ir stalčiai šviesiai pilki, panašūs į RAL 7035, **ESD dažyti miltelinio būdu.**

Techninis aprašymas

Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	50 kg
Naudingas plotis	900 mm
Priekio aukštis	250 mm
Svoris	24 kg
Naudingasis gylis	600 mm
Stalčių naudingasis gylis G	36×24
Naudingasis plotis G	36
su atskirų stalčių fiksatoriumi	ne
Paskirtis	Įrankių spinta

Naudingasis gylis G	24
Naud. aukštis	225 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Stalčių naudingasis plotis × gylis G	36×24G
Produkto rūšis	Stalčius