

Garant GRIDLINE

ESD skirtukai įrankių spintos stalčiams, 36×24G, Aukštis: 800mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	972470 800
GTIN	4067263126485
Produktų klasė	9GK

Aprašymas**Modelis:**

Įrankių spintos korpusas ESD laidus 40×28G, tinkantis 36×24G stalčiams. Įstatyti stalčiams kas 25 mm. Korpusai rakinami centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna. Tinkami stalčiai Nr. 972473.

Su ESD įžeminimo laidu.**Spalva:**

Korpusas šviesiai pilkos spalvos, panašios į RAL 7035, **dažyta ESD milteliniu būdu.**

Pastaba:

Visos plastikinės dalys (pvz., dangčiai) ir rankenų juostos yra įžemintos. Spintos korpusui parenkant stalčius negalima pamiršti, kad atskirų stalčių priekinių aukščių suma turi atitikti spintos naudingąjį aukštį.

Techninis aprašymas

Naud. aukštis	700 mm
Gylis	700 mm
Ištraukiamų lentynų skaičius	0
Plotis G	40
Aukštis	800 mm
Stalčių skaičius	0
su įžeminimo kabeliu	taip
Įžeminimas	įžeminta jungtis prie korpuso
maksimali keliamoji galia	4000 kg
Svoris	45 kg
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip

Plotis	1000 mm
Gylis G	28
Su elektros išlydžiu - ESD	taip
Durų skaičius	0
Naudingasis aukštis stalčiams	700 mm
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Stalčių naudingasis plotis × gylis G	36×24G
Produkto rūšis	Įrankių spintos korpusas

Priedai

Spynos aklė, skirta GridLine Tipas HU21	914227 HU21
---	-------------