

Garant**Tekinimo plokštelės laikiklis, neutralus, Koto / plokštelių dydis: 16/09mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260711 16/09
GTIN	4045197655448
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Varžtas atraminei plokštei	269013 2
Koto dydis	16 mm
Plokštelės dydis	9 mm
Funkcinis plotis L ₄ neutralaus laikiklio darbinis plotis	8 mm
Neutralaus laikiklio bendras ilgis L	100 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 2
Laikiklio ISO kodas	SSDCN 1616H09
Neutralaus laikiklio iškyšos ilgis L ₁	9 mm
Atraminė plokštelė	269005 12
Tinkamos keičiamos plokštelės	SC.. 09T3..
Serija	QuickTurn
Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	neutralus
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	45 laipsniai
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis

Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Apdaila
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Varžtas atraminei plokštei Tipas 2	269013 2
Atraminė plokštelė Tipas 12	269005 12
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 2	269028 2
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500