

Garant GRIDLINE

ESD įrankių spinta su stalčiais 50 kg, 36×24G, Stalčių aukštis mm / skaičius: 900/6A**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	972460 900/6A
GTIN	4067263126546
Produktų klasė	9GK

Aprašymas**Modelis:**

Įrankių spinta, **ESD laidi** pagal DIN EN 61340-5-1. Įrankių spinta 40×28G kartu su stalčiais 36×24G. Spinta rakinama centrine cilindrine spyna. Rakinama centriniu užraktu naudojant cilindrinę spyną. **100% ištraukiami stalčiai** su diferencialiniu ištraukikliu. Stalčiai su įspaudais skiriamųjų juostelių tvirtinimui kas 25-mm (stalčiams, kurių priekinis aukštis nuo 75 mm). Atskirų stalčių fiksatorius neleidžia vienu metu atidaryti kelių stalčių.

Su ESD įžeminimo laidu.**Spalva:**

Korpusas ir stalčiai šviesiai pilkos spalvos kaip RAL 7035, **dažyti ESD miltelinu būdu.**

Pastaba:

- **Keliant ir transportuojant spintą reikia nepamiršti tinkamai užfiksuoti stalčius korpuse.**
- **Visos plastikinės dalys (pvz., dangčiai ir rankenų juostos) yra ESD nelaidžios.**

Techninis aprašymas

Stalčiaus naudingasis gylis	600 mm
Stalčių naudingasis gylis G	24
Stalčių naudingasis plotis G	36

Gylis	700 mm
Plotis	1000 mm
Stalčių naudingasis gylis G	36×24
Naud. aukštis	800 mm
Stalčiaus naudingasis plotis	900 mm
Aukštis	900 mm
Svoris	151 kg
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	50 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Produkto pavadinimo požymis	36×24G
Produkto rūšis	Įrankių spinta

Priedai

Spynos aklė, skirta GridLine Tipas HU21	914227 HU21
ESD skirtukai įrankių spintos stalčiams Aukštis 900 mm	972470 900
ESD stalčius Stalčių aukštis 150 mm	972473 150
ESD stalčius Stalčių aukštis 200 mm	972473 200
ESD stalčius Stalčių aukštis 75 mm	972473 75