

Garant**Tekinimo plokštelės laikiklis, dešininis, Koto / plokštelių dydis: 20/09mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260706 20/09
GTIN	4045197653291
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis L ₄	25 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 2
Koto dydis	20 mm
Laikiklio ISO kodas	SSSCR/L 2020K09
Tinkamos keičiamos plokštelės	SC.. 09T3..
Galvutės ilgis L ₁	20 mm
Varžtas atraminei plokštei	269013 2
Atraminė plokštelė	269005 12
Plokštelės dydis	9 mm
Bendras ilgis L	125 mm
Serija	QuickTurn
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	45 laipsniai
Paskirtis	Apdaila

Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Varžtas atraminei plokštei Tipas 2	269013 2
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 2	269028 2
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15
Atraminė plokštelė Tipas 12	269005 12
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500