



## Kietlydininių smūginių grąžtų rinkinys, Grąžtų skaičius: 10



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	789021 10
GTIN	4058546414849
Produktų klasė	76G

### Aprašymas

#### Modelis:

· 2 pjovimo briaunos. 3 specialūs Power Breaker MS2 dantys palieka mikro trūkius gręžiamoje medžiagoje, todėl galima gręžti greičiau ir nuimti daugiau medžiagos. Aukštos kokybės HM viršūnė, ypač tvirtai prilituota, yra labai patvari net ir gręžiant armuotą betoną. Spirale su sustiprinta šerdimi (KVS) slopina virpesius; smūgio energija perduodama tiesiai į grąžto viršūnę.

Su PACKOUT tinkama plastikine dėže.

#### Paskirtis:

Betono, natūralaus akmens ir mūro gręžimui.

#### Turinys:

Smūginis grąžtas Nr. 789000: po 1 vnt. dyd. 5; 5 ;6 ;6 ilgis 110 mm; dyd. 6; 6; 8; 8; 10; 12 ilgis 160 mm

### Techninis aprašymas

Ašmenys	HM
Darbas su smūgiu / be smūgio	Smūginis gręžimas

Kotas	SDS Plus
Produkto rūšis	Akmens grąžtas

## Priedai

Grąžtas betonui SDS-plus $\emptyset$ $\times$ visas ilgis 10X160 mm	789000 10X160
Grąžtas betonui SDS-plus $\emptyset$ $\times$ visas ilgis 12X160 mm	789000 12X160
Grąžtas betonui SDS-plus $\emptyset$ $\times$ visas ilgis 5X110 mm	789000 5X110
Grąžtas betonui SDS-plus $\emptyset$ $\times$ visas ilgis 6X110 mm	789000 6X110
Grąžtas betonui SDS-plus $\emptyset$ $\times$ visas ilgis 6X160 mm	789000 6X160
Grąžtas betonui SDS-plus $\emptyset$ $\times$ visas ilgis 8X160 mm	789000 8X160