

Kietlydininių smūginių grąžtų rinkinys, Grąžtų skaičius: 7



Užsakymo data

Užsakymo numeris	789021 7
GTIN	4058546414832
Produktų klasė	76G

Aprašymas

Modelis:

- 2 pjovimo briaunos. 3 specialūs Power Breaker MS2 dantys palieka mikro trūkius gręžiamoje medžiagoje, todėl galima gręžti greičiau ir nuimti daugiau medžiagos. Aukštos kokybės HM viršūnė, ypač tvirtai prilituota, yra labai patvari net ir gręžiant armuotą betoną. Spirale su sustiprinta šerdimi (KVS) slopina virpesius; smūgio energija perduodama tiesiai į grąžto viršūnę.

Su PACKOUT tinkama plastikine dėže.

Paskirtis:

Betono, natūralaus akmens ir mūro gręžimui.

Turinys:

Smūginis grąžtas Nr. 789000: po 1 vnt. dyd. 5; 6, ilgis 110 mm: dyd. 5,5; 6; 8; 10; 12 ilgis 160 mm

Techninis aprašymas

Ašmenys	HM
Darbas su smūgiu / be smūgio	Smūginis gręžimas
Kotas	SDS Plus
Produkto rūšis	Akmens grąžtas

PriedaiGrąžtas betonui SDS-plus \emptyset × visas ilgis 6X110 mm

789000 6X110

Grąžtas betonui SDS-plus \emptyset × visas ilgis 12X160 mm

789000 12X160