


Garant**Nupjovimo plokštelė neutral., HU9310, įpjovos plotis w: 8mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273298 8
GTIN	4067263126829
Produktų klasė	21J

Aprašymas**Paskirtis:**

Atpjovimo peiliams Nr. 273551 – 273558.

Techninis aprašymas

Danga	be dangos
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnis apdirbimas
Pastūma f	0,19 mm/aps,
Ašmenys	HM
Įpjovos plotis w	8 mm
Kampo spindulys	0,8 mm
Pagrindinis naudojimas	N
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kietlydinys	HU9310
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Keičiamųjų plokštelių profilis	neutral.

Produkto rūšis

Griovelio įpjovimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	380 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	360 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	280 m/min	N
nepertraukiamas	tinka		
nereguliarus	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		