


Garant

Nupjovimo plokštelė neutral., HU9215, įpjovos plotis w: 8mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	273296 8
GTIN	4067263126706
Produktų klasė	21H

Aprašymas

Paskirtis:

Atpjovimo peiliams Nr. 273551 – 273558.

Techninis aprašymas

Įpjovos plotis w	8 mm
Kampo spindulys	0,8 mm
Pastūma f plienui < 900 N/mm ²	0,19 mm/aps,
Ašmenys	HM
Danga	be dangos
Pagrindinis naudojimas	K
Įpjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Rūšis	HU9215
Keitimų / įpjovimo briaunų skaičius	1
Keičiamųjų plokštelių profilis	neutral.
Produkto rūšis	Griovelio įpjovimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	ribotai tinka	110 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	ribotai tinka	100 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	80 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	ribotai tinka	70 m/min	P
Ketus (G)	tinka	100 m/min	K
nepertraukiamas	tinka		
nereguliarus	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		