

**Garant****Nupjovimo plokštelė neutral., HU9215, įpjovos plotis w: 6mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273296 6
GTIN	4067263126584
Produktų klasė	21H

**Aprašymas****Paskirtis:**

Atpjovimo peiliams Nr. 273551 – 273558.

**Techninis aprašymas**

Ašmenys	HM
Įpjovos plotis w	6 mm
Danga	be dangos
Kampo spindulys	0,3 mm
Pastūma f plienui < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,17 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	K
Įpjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Kietlydinys	HU9215
Keitimų / įpjovimo briaunų skaičius	1
Keičiamųjų plokštelių profilis	neutral.
Produkto rūšis	Griovelio įpjovimas

**Vartotojo duomenys**

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	110 m/min	P

## Duomenų lapai

Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	100 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	80 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	70 m/min	P
Ketus (G)	tinka	100 m/min	K
nepertraukiamas	tinka		
nereguliarus	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		