



## Dirbtuvių vežimėlis su universalių įrankių rinkiniu 241 vnt. skirta 7 stalčiams, Tipas: 1



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	689500 1
GTIN	4067263129516
Produktų klasė	66H

### Aprašymas

#### Modelis:

Dirbtuvių vežimėlis su 7 stalčiais. Stalčiuose yra **241 dalių HOLEX universalių įrankių rinkinys**, kurį sudaro: Veržliarakčiai, replės, 1/4 ir 1/2 colio raktai, kalimo įrankiai, fiksavimo žiedų replės, atsuktuvai ir priedai. Viršutiniuose **6 stalčiuose** esantys įrankiai yra tiksliai priglundusiuose dvispalviuose PE kietojo putplasčio įdėkluose, todėl kiekvienas įrankis dirbtuvių vežimėlyje turi savo atskirą vietą. Apatiniame stalčiuje esantys įrankiai gali būti laisvai įdedami ir atskirai papildomi kitais įrankiais.

#### Tiekimo sudėtis:

Dirbtuvių vežimėlis pilnai ištraukiamas ir su 7 stalčiais: 1 Nr. 914705 dyd. 7

Matavimo įranga ir priedai – 22 vnt.: 1× Nr. 689501 dyd. 1 kietojo putplasčio įdėklas

1× Nr. 081437 dyd. JUODAS LED kišeninis prožektorius, su baterijomis

1× Nr. 085154 dyd. B nenuvalomas žymeklis Dura-Ink® 15

1× Nr. 096845 dyd. CLEAR Komfort apsauginiai akiniai

1× Nr. 410200 dyd. 150 slankmatis, Nonius 1/20

1× Nr. 458800 dyd. HM tiesi kietlydinio ženklinimo adata

1× Nr. 461805 dyd. 300 lanksti, siaura, nerūdijanti, matinė plieninė liniuotė su skale abiejose pusėse

1× Nr. 462014 dyd. 3 ruletė su mm/colinėmis padalomis

1× Nr. 466200 dyd. 2 plastikinis sulankstomas metras

1× Nr. 467436 dyd. 400 aliumininis gulsčiukas su magnetu

1× Nr. 844525 dyd. 1F peilis kabeliui pjauti su plastikine rankena, sulankstomas

1× Nr. 845010 dyd. 10 „Experience“ nulaužiamų geležčių rinkinys, 10-ies dalių, 18 mm

1× Nr. 845039 dyd. 160 universalus peilis su cinko liejinio rankena, 18 mm ašmenys  
1× Nr. 452600 dyd 150X100 atraminis kampainis, tikslumo klasė 2  
Veržliarakčių asortimentas – 21 dalies: 1× Nr. 689501 dyd. 2 kietojo putplasčio įdėklas  
1× Nr. 613950 dyd. 21; 22 kombinuotas veržliaraktis  
1 x Nr. 613960 dyd. 9 kombinuotų veržliarakčių rinkinys  
1 x Nr. 614805 dyd. 7; 8; 10; 13; 17 veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis  
1 x Nr. 622201 dyd. 7; 8; 10; 13 vidinis raktas su rankena, ilgas  
1 x Nr. 813961 dyd. 200 reguliuojamas veržliaraktis, rankena su apvalkalu  
1/4, 1/2 colio galvučių rinkinys – 115 vnt.: 1× Nr. 689501 dyd. 3 kietojo putplasčio įdėklas  
1× Nr. 631020 dyd. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13 6-briaunis antgalis, 1/4 colio  
1 x Nr. 631720 dyd. 3; 4; 5 6-briaunio atsuktuvo antgalis, 1/4 colio, trumpas  
1× Nr. 632090 dyd. 1/4 perjungiamo terkšlė, 1/4 colio su išmetikliu  
1× Nr. 632420 dyd. 50; 100 ilgintuvas, 1/4 colio  
1× Nr. 633029 dyd. 116 skersinė 1/4 colio rankena  
1× Nr. 633520 dyd. 1/4 kardaninis šarnyras 1/4 colio  
1× Nr. 640190 dyd. 1/2 perjungiamo terkšlė, 1/2 colio su išmetikliu  
1× Nr. 641020 dyd. 125; 255 ilgintuvas, 1/2 colio  
1× Nr. 641320 dyd. 295 skersinė 1/2 colio rankena  
1× Nr. 641620 dyd. 1/2 kardaninis šarnyras 1/2 colio  
1× Nr. 642120 dyd. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 12-briaunis antgalis, 1/2 colio  
1× Nr. 643220 dyd. 5; 6; 8; 10; 12; 14; 17 6-briaunis atsuktuvo antgalis 1/2 colio  
1× Nr. 675597 dyd. 71 antgalių rinkinys, 71 vnt  
1× Nr. 676566 dyd. 1 atsuktuvų laikiklis su apkaba su 1/4 colio antgaliais, su terkšle ir magnetu  
1× Nr. 676668 dyd. 60 atsuktuvų laikiklis su magnetu 1/4 colio antgaliams  
1× Nr. 676950 dyd. 4/4 adapteris su 1/4 colio C 6,3 6-briaunio kotu  
Atsuktuvų rinkinys – 32 vnt.: 1× Nr. 689501 dyd. 4 kietojo putplasčio įdėklas  
1× Nr. 625701 dyd. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25 atsuktuvai Torx® varžtams  
1× Nr. 627225 dyd. 9 6-briaunių L tipo atsuktuvų rinkinys, nikeliuotas  
1× Nr. 660701 dyd. 2,5; 3,5; 5,5; 7; 8; 10 atsuktuvai varžtams su įpjova, su ergonomiška rankena  
1× Nr. 664201 dyd. 4; 5,5; 6,5 atsuktuvai varžtams su įpjova, trumpas  
1× Nr. 668401 dyd. 0; 1; 2; 3 atsuktuvai Phillips varžtams, su ergonomiška rankena  
1× Nr. 668471 dyd. 1; 2 atsuktuvai Phillips varžtams, trumpi  
Replių rinkinys – 12 dalių: 1× Nr. 689501 dyd. 5 kietojo putplasčio įdėklas  
1× Nr. 702995 dyd 180 vanadžio kombinuotos replės, neizoliuotos, su 2K rankenų apvalkalais  
1× Nr. 706145 dyd. 250 vamzdinės replės, dengtos antikorozone danga, rankenos su apvalkalais  
1× Nr. 713195 dyd. 200 plokščios apvalios replės, neizoliuotos, rankenos su apvalkalais  
1× Nr. 713595 dyd. 200 plokščios apvalios replės, lenktos, rankenos su apvalkalais  
1× Nr. 719805 dyd. J1; J2 vidinės fiksavimo žiedų replės, forma C, tiesios žiaunos  
1× Nr. 719905 dyd. A1; A2 išorinės fiksavimo žiedų replės, forma A, tiesios žiaunos  
1 x Nr. 725245 dyd. 160 šoninio kirpimo žnyplės, neizoliuotos, rankenos su apvalkalais  
1× Nr. 818305 kompaktiškas vamzdžių pjoviklis su 4 kreipiamaisiais ratukais  
1× Nr. 860351 dyd. 50 spyruoklinis veržtuvas  
Šlifavimo priemonės ir kalimo įrankių asortimentas – 18 vnt.: 1× Nr. 689501 dyd. 6 kietojo putplasčio įdėklas

1x Nr. 517420 dildžių rinkinys su 2K rankena, 5 vnt., suvyniojamame dėkle  
 1 x Nr. 557660 dyd. F universali šlifavimo kempinė  
 1x Nr. 575000 dyd. 4 vielinis šepetys, lygi plieninė viela 0,35 mm  
 1x Nr. 748000 dyd. 0,9; 1,4; 1,8; 2,4; 2,8; 3,4; 3,9; 4,9; 5,9 kaiščiamušis su kreipiančiąja įvore  
 1x Nr. 750530 dyd. 500 šaltkalvio plaktukas su 3K kotu  
 1 x Nr. 755500 dys. A400 guminis plaktukas, juodas  
 Priedai – 21 vnt.: 1x Nr. 081670 dyd. 500 magnetinis kėliklis, lankstus  
 1x Nr. 115051 dyd. 1-10 HOLEX CleverDrill spiralinių grąžtų rinkinys HSS Nr. 114031 su dėžute  
 1x Nr. 580800 dyd. pjūklas metalui su rankena, su bimetaliniu pjūkleliu, 24 dantimis  
 1x Nr. WM0002 dyd. E žaidimo kortelės, avies galva

**Pastaba:**

**Įrankis tiekiamas be pakuotės. Sukomplektuoto dirbtuvių vežimėlio 689500 dyd. 1 pristatymas galimas tik ES.**

## Techninis aprašymas

Stalčių skaičius	7
Produkto rūšis	Dirbtuvių vežimėlis

## Priedai

LED kišeninis prožektorius su baterijomis Spalva BLACK	081437 BLACK
Lankstus magnetinis laikiklis Magneto traukimo jėga 500 g	081670 500
Permanentinis žymeklis Dura-Ink® 15 Žymeklio spalva B	085154 B
Komfort apsauginiai akiniai Stiklų tamsinimas CLEAR	096845 CLEAR
HOLEX CleverDrill spiralinių grąžtų rinkinys HSS Nr. 114031 su dėžute Tipas 1-10	115051 1-10
Slankmatissu Nonijaus skale Nonijus 1/20 Matavimo diapazonas 150 mm	410200 150
Tiesi kietlydinio ženklavimo adata Tipas HM	458800 HM
Plieninė liniuotė, lanksti, siaura, nerūdijanti, su skale abiejose pusėse Bendras ilgis 300 mm	461805 300
Ruletė su mm/colinėmis padalomis Juostos ilgis 3 m	462014 3
Plastikinė sulankstoma liniuotė Ilgis 2 m	466200 2
Aliumininis gulsčiukas su magnetu Ilgis 400 mm	467436 400

Dildžių rinkinys su 2K rankena, 5 vnt., suvyniojamame dėkle Ilgis be antgalio 250 mm	517420 250
Universali šlifavimo kempinė Tipas F	557660 F
Vielinis rankinis šepetys Lygūs šeriai iš plieninės vielos 0,35 mm Darbinių eilių skaičius 4	575000 4
Pjūklas metalui su rankenasu pjūkleliu iš bimetalo, 24 dantys	580800
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 21 mm	613950 21
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 22 mm	613950 22
Kombinuotų veržliarakčių rinkinys Raktų skaičius 9	613960 9
Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis Rakto dydis 10 mm	614805 10
Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis Rakto dydis 13 mm	614805 13
Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis Rakto dydis 17 mm	614805 17
Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis Rakto dydis 7 mm	614805 7
Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis Rakto dydis 8 mm	614805 8
Užmaunamas raktas su rankenailgas Rakto dydis 10 mm	622201 10
Užmaunamas raktas su rankenailgas Rakto dydis 13 mm	622201 13
Užmaunamas raktas su rankenailgas Rakto dydis 7 mm	622201 7
Užmaunamas raktas su rankenailgas Rakto dydis 8 mm	622201 8
Atsuktuvai Torx® varžtams Torx® profilis TX10	625701 TX10
Atsuktuvai Torx® varžtams Torx® profilis TX15	625701 TX15
Atsuktuvai Torx® varžtams Torx® profilis TX20	625701 TX20
Atsuktuvai Torx® varžtams Torx® profilis TX25	625701 TX25
Atsuktuvai Torx® varžtams Torx® profilis TX6	625701 TX6
Atsuktuvai Torx® varžtams Torx® profilis TX7	625701 TX7
Atsuktuvai Torx® varžtams Torx® profilis TX8	625701 TX8
Atsuktuvai Torx® varžtams Torx® profilis TX9	625701 TX9
6- briaunių lenktų raktų rinkinys nikeliuoti Atsuktuvų skaičius 9	627225 9
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 10 mm	631020 10
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 11 mm	631020 11

6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 13 mm	631020 13
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 4 mm	631020 4
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 4,5 mm	631020 4,5
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 5 mm	631020 5
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 5,5 mm	631020 5,5
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 6 mm	631020 6
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 7 mm	631020 7
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 8 mm	631020 8
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 9 mm	631020 9
1/4 colio 6-briaunio atsuktuvo antgalistrumpas Šešiabriaunis 3 mm	631720 3
1/4 colio 6-briaunio atsuktuvo antgalistrumpas Šešiabriaunis 4 mm	631720 4
1/4 colio 6-briaunio atsuktuvo antgalistrumpas Šešiabriaunis 5 mm	631720 5
Perjungiamo terklė, 1/4" su išmetikliu Tipas 1/4	632090 1/4
1/4 colio ilgintuvas Visas ilgis 100 mm	632420 100
1/4 colio ilgintuvas Visas ilgis 50 mm	632420 50
Skersinė rankena 1/4 colio Visas ilgis 116 mm	633029 116
1/4 colio kardaninis šarnyras Tipas 1/4	633520 1/4
Perjungiamo 1/2 colio terklė su išmetikliu Tipas 1/2	640190 1/2
1/2 colio ilgintuvas visas ilgis 125 mm	641020 125
1/2 colio ilgintuvas visas ilgis 255 mm	641020 255
Skersinė 1/2 colio rankena Visas ilgis 295 mm	641320 295
1/2 colio kardaninis šarnyras Tipas 1/2	641620 1/2
12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 13 mm	642120 13
12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 14 mm	642120 14
12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 15 mm	642120 15
12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 16 mm	642120 16
12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 17 mm	642120 17

12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 18 mm	642120 18
12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 19 mm	642120 19
12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 21 mm	642120 21
12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 22 mm	642120 22
12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 24 mm	642120 24
6-briaunė galvutė 1/2 colio Šešiabriaunis 10 mm	643220 10
6-briaunė galvutė 1/2 colio Šešiabriaunis 12 mm	643220 12
6-briaunė galvutė 1/2 colio Šešiabriaunis 14 mm	643220 14
6-briaunė galvutė 1/2 colio Šešiabriaunis 17 mm	643220 17
6-briaunė galvutė 1/2 colio Šešiabriaunis 5 mm	643220 5
6-briaunė galvutė 1/2 colio Šešiabriaunis 6 mm	643220 6
6-briaunė galvutė 1/2 colio Šešiabriaunis 8 mm	643220 8
Atsuktuvai su ergonomiška rankena varžtams su įpjova Ašmenų plotis b 10 mm	660701 10
Atsuktuvai su ergonomiška rankena varžtams su įpjova Ašmenų plotis b 2,5 mm	660701 2,5
Atsuktuvai su ergonomiška rankena varžtams su įpjova Ašmenų plotis b 3,5 mm	660701 3,5
Atsuktuvai su ergonomiška rankena varžtams su įpjova Ašmenų plotis b 5,5 mm	660701 5,5
Atsuktuvai su ergonomiška rankena varžtams su įpjova Ašmenų plotis b 7 mm	660701 7
Atsuktuvai su ergonomiška rankena varžtams su įpjova Ašmenų plotis b 8 mm	660701 8
Atsuktuvai varžtams su įpjova, trumpas Ašmenų plotis b 4 mm	664201 4
Atsuktuvai varžtams su įpjova, trumpas Ašmenų plotis b 5,5 mm	664201 5,5
Atsuktuvai varžtams su įpjova, trumpas Ašmenų plotis b 6,5 mm	664201 6,5
Atsuktuvai su ergonomiška rankena Phillips varžtams Kryžminių įpjovų dydis 0	668401 0
	668401 1

Atsuktuvus su ergonomiška rankena Phillips varžtams Kryžminių įpjovų dydis 1	
Atsuktuvus su ergonomiška rankena Phillips varžtams Kryžminių įpjovų dydis 2	668401 2
Atsuktuvus su ergonomiška rankena Phillips varžtams Kryžminių įpjovų dydis 3	668401 3
Trumpas atsuktuvus Phillips varžtams Kryžminių įpjovų dydis 1	668471 1
Trumpas atsuktuvus Phillips varžtams Kryžminių įpjovų dydis 2	668471 2
Antgalių rinkinys 71 vnt. Dalių skaičius 71	675597 71
Atsuktuvo laikiklis su apkaba su 1/4 colio antgaliaissu terkšle ir magnetu Tipas 1	676566 1
Atsuktuvo laikiklis 1/4 colio antgaliamssu magnetu Geležtės ilgis 60 mm	676668 60
Pereinama jungtis su 1/4 colio C 6,3 6-briauniu kotu Tipas 4/4	676950 4/4
Vanadžio kombinuotos replės, nušlifotos, su 2K rankenų apvalkalais Visas ilgis 180 mm	702995 180
Vamzdinės replės, dengtos antikorozine danga, rankenos su apvalkalais Visas ilgis 250 mm	706145 250
Tiesios replės prailgintomis žiaunomis, nušlifotos, rankenos su apvalkalais Visas ilgis 200 mm	713195 200
Tiesios replės prailgintomis žiaunomis, neizoliuotos, rankenos su apvalkalais Visas ilgis 200 mm	713595 200
Fiksavimo žiedų replės Tipas J1	719805 J1
Fiksavimo žiedų replės Tipas J2	719805 J2
Fiksavimo žiedų replės Tipas A1	719905 A1
Fiksavimo žiedų replės Tipas A2	719905 A2
Šoninio kirpimo žnyplės, neizoliuotos, rankenos su apvalkalais Visas ilgis 160 mm	725245 160
Kaiščiamušis su kreipiančiąja įvore Smaigalių Ø 0,9 mm	748000 0,9
Kaiščiamušis su kreipiančiąja įvore Smaigalių Ø 1,4 mm	748000 1,4
Kaiščiamušis su kreipiančiąja įvore Smaigalių Ø 1,8 mm	748000 1,8

Kaiščiamušis su kreipiančiaja įvove Smaigalių Ø 2,4 mm	748000 2,4
Kaiščiamušis su kreipiančiaja įvove Smaigalių Ø 2,8 mm	748000 2,8
Kaiščiamušis su kreipiančiaja įvove Smaigalių Ø 3,4 mm	748000 3,4
Kaiščiamušis su kreipiančiaja įvove Smaigalių Ø 3,9 mm	748000 3,9
Kaiščiamušis su kreipiančiaja įvove Smaigalių Ø 4,9 mm	748000 4,9
Kaiščiamušis su kreipiančiaja įvove Smaigalių Ø 5,9 mm	748000 5,9
Šaltkalvio plaktukas su 3K kotu Svoris be koto 500 g	750530 500
Guminis plaktukas juodas Tipas A400	755500 A400
Reguliuojamas veržliaraktis, rankena su apvalkalu Visas ilgis 200 mm	813961 200
Kompaktiškas vamzdžių pjoviklis su 4 kreipiamaisiais ratukais	818305
Kabelių peilis su plastikine rankena, atlenkiamas Tipas 1F	844525 1F
Nulaužiamų geležčių rinkinys, 10 vnt., 18 mm „experience“ Skaičius 10	845010 10
Universalus peilis su cinko liejinio rankena 18 mm Visas ilgis 160 mm	845039 160
Spyruoklinis veržtuvas Užveržimo tarpas 50 mm	860351 50
Dirbtuvių vežimėlissu iki galo ištraukiamais stalčiais Stalčių skaičius 7	914705 7